


ボール名 R スローン		ドリル前のボールスペック 重さ: 15 トップウェイト: 34 Pin-CG: 3.5~4		投球センター 18代台ボウW 1F P-マ . ウッド	
投球者名 水野 成祐		投球ボウラーの特徴		PAP	
		利き手: 右・左		PAP: 1/2	
		回転: 超多い・多い・普通・少なめ			
		スピード: 超早い・早い・普通・遅い			
レポートボール		比較ボール			
表面状態		ボール名: マイクロセル			
箱出 #		箱出 #			
加工 #		加工 #			
ポリッシュ #		ポリッシュ #			
その他		その他			
フラー	レイアウト	Exホール	フラー	レイアウト	Exホール
大	50°-4 1/2 - 60°	有り	大	45°-5 1/2 - 20°	有り

●ピン ★PAP ×CG ♡マスバイアス ◎バランスホール



レーンコンディション	メンテナンスマシン: カストディアン	オイル長さ: 4/F
------------	--------------------	------------

	アウトサイド	インサイド	手前	まんなか	先	ピンテツキ
オイル量 (横)	多い	多い	多い	多い	多い	多い
	やや多い	やや多い	やや多い	やや多い	やや多い	やや多い
	普通	普通	普通	普通	普通	普通
	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない
	うっすら	うっすら	うっすら	うっすら	うっすら	うっすら
	ドライ	ドライ	ドライ	ドライ	ドライ	ドライ
オイル量 (縦)	キャリー	キャリー	キャリー	キャリー	キャリー	キャリー

スキッド				▲	◎					
曲がり							▲◎			
ピンアクション							▲◎			
回転						▲	◎			
安定感						◎	▲			
オイルキャッチ							▲◎			
キャリー強さ						▲	◎			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

レポートボール ◎ 比較ボール ▲

ボールの感想・おススメのボウラー

比較ボールの「マイクロセル」は、非常に安定感の有るボールでピンアクションもかなり良いボールです。

スローンは、マイクロセルよりも走りが良い分、先への曲りが強く出ます。どちらも転り感には良くピンアクションも抜群です。ミディアムからミディアムオリーレーンに適しています。